


日々の安全な業務を
簡単・リーズナブルに
チェックできる



市販のストローが
使えて衛生的!
(4mmストロー)

付属のマウスピースに
市販のストローを挿して使えるため、
衛生的かつ消耗品の心配ナシ!



パソコン不要!

本体に 99件メモリー機能付

わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。
測定結果は本体でいつでも確認できて転記などに最適です。

低価格で全交換! センサー交換サービス

低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。

FA-900 日本製ガスセンサー使用【業務用】 高精度アルコールチェッカー

ALCOHOL CHECKER



白ナンバー事業者の飲酒検査義務化に対応

2022年10月1日より5台以上の車か、定員11人以上の車を1台保有する事業所(白ナンバー社有車)の安全運転管理者は運転の前後にドライバーが酒気帯びか否かをアルコール検知器で確認(アルコールチェック)し、測定記録を1年間保存することが義務づけられる予定です。

「飲酒検査、記録の保存、アルコール検知器の常備」に違反した事業者は安全な運転が確保されていないと判断され、都道府県公安委員会は罰則・罰金として安全運転管理者の解任命令を出せます。また、5万円以下の罰金が科されます。

新たに追加される業務

- 安全運転管理者は社員が車で業務を行う前後に酒気帯びの有無を目視で確認する
- アルコール検知器を使用し確認を行う
- 測定した記録は「帳簿」や「デジタルデータ」で1年間保存する
- 正常に機能するアルコール検知器を備える

オススメ
ポイント

- ✓ 市販のストローが使えるので衛生的で、消耗品の心配ナシ
- ✓ 携帯できて、パソコン不要で記録が残せる
- ✓ 低価格で交換が可能で、いつでも高精度なチェックが可能

※衛生面・健康面を考慮し1人1台のご使用を推奨いたします



FA-900

日本製ガスセンサー使用
【業務用】
高精度アルコールチェッカー

基本仕様

検知方式	半導体ガスセンサー
対象ガス	呼気中アルコール
表示結果範囲	0.00, 0.05~0.25mg/L サンプルング方式
サンプリング方式	呼気直接吹き込み方式
測定時間	約5秒
表示画面内容	日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
LED表示	—
データメモリー数	99件(99件以降1件目より上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池 2本
機能	オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)・データメモリー機能
電池寿命	約800回
使用温度範囲	0℃~40℃(湿度80%以下結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃~60℃(湿度80%以下結露なきこと)
外形寸法	W45mm×H155mm×D25mm
重量	約100g(電池含む)
付属品	単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
センサー交換	センサー交換サービス(有償) ※「ご購入後1年経過」又は「SensorCheck表示(3000回)」どちらか早い方


※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知なくなっている場合もありますのでご注意ください。
※センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、センサー交換もしくは新しい製品との交換を行ってください。

【販売代理店】



あらゆるカードの製造元

カードィナル株式会社

本社 〒536-0015 大阪市城東区新喜多2-6-14 TEL(06)6934-4141(代) FAX(06)6934-4121
東京支社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-1-9 TEL(03)3234-7222(代) FAX(03)3234-7223
名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄1-10-32 愛織会館5F TEL(052)203-2333(代) FAX(052)203-2332
九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-16-28 ソルモンテはかた1F TEL(092)475-4755(代) FAX(092)472-2827
サテライトオフィス  **Card Market.jp** URL:<http://www.cardmarket.jp>

【開発・製造元】 株式会社藤田電機製作所

20220201